



Frezy cyrkulacyjne, stal, typ: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217400 8
GTIN	4045197216861
Klasa artykułu	21Q

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Do płyty typu: 04

min. \varnothing otworu D: 7,9 mm

\varnothing wewn. d_1 : 7,1 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 0,35 mm

Długość wysięgu L_1 : 17,2 mm

długość całkowita L_{ges} : 57,2 mm

Opis techniczny

\varnothing wewn. d_1	7,1 mm
\varnothing chwytu D_s h6	10 mm
min. \varnothing otworu D	7,9 mm
zestaw śrub mocujących	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
długość całkowita L_{ges}	57,2 mm
Długość wysięgu L_1	17,2 mm
wykonanie chwytu	Weldon
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	0,35 mm
Do płyty typu	04
Seria	Frezy obiegowe

Materiał frezu	stal
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219820
--	--------