

**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217400 11
GTIN	4045197216878
Klasa artykułu	21Q

**Opis****Wykonanie:**

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: nie

Do płyty typu: 03

min.  $\varnothing$  otworu D: 10,6 mm

$\varnothing$  wewn.  $d_1$ : 7,4 mm

maks. głębokość skrawania  $S_{maks.}$ : 1,6 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 17,2 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 57,2 mm

**Opis techniczny**

wykonanie chwytu	Weldon
zestaw śrub mocujących	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Długość wysięgu $L_1$	17,2 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	10 mm
$\varnothing$ wewn. $d_1$	7,4 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	1,6 mm
długość całkowita $L_{ges}$	57,2 mm
min. $\varnothing$ otworu D	10,6 mm
Do płyty typu	03
chłodzenie wewnętrzne	nie

Ø otworu	16 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219820
--	--------