

**Garant****CC.T 060202, Gatunek: HB7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 060202 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	AM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia