

**Głowice wiertła KOMET KUB Centron®, Ø D: 36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236650 36
GTIN	4047109025684
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

- powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
- centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
- sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
- Ø wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować Ø wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

Zastosowanie:

- do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
- ostrze centrujące nr 236655-236657
- płytki skrawające nr 236740-237080.

Pasuje do :

korpusów nr 236652-236654.

w dostawie::

Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658). Od Ø 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnętrzna z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).

chłodzenie wewnętrzne: tak

wielkość korpusu: 33

śruba korpusu: 239655 15IP1

kły centrujące: 26

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304
 śruby mocujące: 239655 8IP2 (1,3 Nm)

Opis techniczny

kły centrujące	26
śruba korpusu	239655 15IP1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
wielkość korpusu	33
śruby mocujące	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Seria	KUB Centron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	36
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP	239655 15IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP2	239655 8IP2
Korpus KOMET® Ø D 33 mm	236654 33
Korpus KOMET® Ø D 33 mm	236653 33
Kieł centrujący KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Kieł centrujący KOMET KUB Centron®, węgiel spiekany Typ 26	236657 26
Kieł centrujący KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26
Korpus KOMET® Ø D 33 mm	236652 33

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP1	239655 15IP1
--	--------------

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
---	------------

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
--	------------