

**DNMG 150604, Gatunek: CA4515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA4515 Gatunek: CA4515

Łamacz wiórów: STD

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,05 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 360 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 360 m/min
Łamacz wiórów	STD
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	K
posuw f	0,05 - 0,7 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CA4515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia