

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7020
GTIN	4045197699534
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia