

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HB7310,
Rozmiar / liczba: 110304/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2682 110304/30
GTIN	4067263107729
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT110304
liczba sztuk	30
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
zawartość	261224 HB7310
Gatunek	HB7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VB.T 110304 Gatunek HB7310

261224 HB7310