

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HB7310,  
Rozmiar / liczba: 160408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2682 160408/30
GTIN	4067263107774
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,5 mm
liczba sztuk	30
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT160408
zawartość	261234 HB7310
Gatunek	HB7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VB.T 160408 Gatunek HB7310

261234 HB7310