

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytką skrawającą tokarską, obróbka średnio dokładna VBGT, Rozmiar / liczba: 160408/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2682 160408/50
GTIN	4067263107767
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
zawartość	261234 HB7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT160408
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Akcesoria

VB.T 160408 Gatunek HB7310

261234 HB7310