

**Garant****Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Klasa artykułu	21P

**Opis****Wykonanie:**

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do tworzenia **idealnych kątów 90°**. Częściowo z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BG.. 15L5..
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	40 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
Śruba dociągająca sworzeń	219894 (SW3; 5,0 Nm)
sworznia mocującego	219893
Liczba ostrzy Z	2
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Aksesoria

Śruba dociągająca sworzeń	219894
śruba regulacyjna	219892
sworzeń mocujący	219893