

**DNMG 150612, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150612 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm

głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia