



## Line Light, akumulatorowa lampka inspekcyjna IP65, Typ: 465 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081341 465
GTIN	5708997352441
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z **wbudowaną soczewką** (kąąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie **solidna, odporna na uderzenia, wodo- i pyłoszczelna (IP67)**. Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu. Jest zaprojektowana do zastosowania w **surowych warunkach pracy** i dostarcza silnej, skupionej wiązki światła w każdym pomieszczeniu.

#### Zastosowanie:

**Z akumulatorem do zastosowania przenośnego** z dodatkową latarką czołową (150 lumenów).  
**w dostawie::**

lampa warsztatowa z akumulatorem, ładowarką, uchwytem zaciskowym z magnesem i hakiem do zawieszania. Oddzielne włączanie oświetlenia dużych powierzchni i latarki.

stopień ochrony IP: IP 65

Strumień światła: 400 lm

pobór mocy: 2,6 W

długość korpusu lampy: 380 mm

Ø głowicy świecącej: 25 mm

Klasa wydajności energetycznej : A

liczba baterii: 1

### Opis techniczny

liczba baterii	1
Ø głowicy świecącej	25 mm

liczba diod LED	16
pobór mocy	2,6 W
Klasa wydajności energetycznej	A
Strumień światła	400 lm
długość korpusu lampy	380 mm
stopień ochrony IP	IP 65
z bateriami / akumulatorkami	Akumulator
Z ochroną przeciwwybuchową	nie

---

## Akcesoria

Magnes	081344
Przyssawka	081345