

**VNMG 160408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Łamacz wiórów	MQ
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia