

**BDMT 11T308 ER-JS, CA6535, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227363 S
GTIN	4960664686209
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładnie  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,06 – 0,1 mm

**Opis techniczny**

typ	S
posuw $f_z$ na ząb	0,06 – 0,1 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-JS
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		