

**Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do tworzenia **idealnych kątów 90°**. Częściowo z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Strategia skrawania: HPC

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: BG.. 15L5..

sworznia mocującego: 219893

Śruba dociągająca sworzeń: 219894 (SW3; 5,0 Nm)

Opis techniczny

Śruba dociągająca sworzeń	219894 (SW3; 5,0 Nm)
---------------------------	----------------------

Ø otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BG.. 15L5..
Ø ostrzy D _c	50 mm
sworznia mocującego	219893
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	Aluking
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruba dociągająca sworznień	219894
śruba regulacyjna	219892
sworznień mocujących	219893