

Garant**CCGT 120402, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Klasa artykułu	21G

Opis

CCGT 120402 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,15 mm

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 120402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia