

**VNMG 160408, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VNMG 160408 SW05 Gatunek: rozmiar 05

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Łamacz wiórów	MQ
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,5 mm

Zastosowanie główne	Ti
Gatunek	rozmiar 05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia