

HOLEX®**VNMG 160404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Klasa artykułu	22D

Opis

VNMG 160404 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,75 - 3,5 mmposuw f : 0,08 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
liczba wymian	4
głębokość skrawania a_p	0,75 - 3,5 mm
posuw f	0,08 - 0,45 mm/obr,

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,