

**Płytki 60°, HM, skok: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217500 2
GTIN	4045197217516
Klasa artykułu	21C

Opis**wskazówka:**

Płytki 55° po uzgodnieniu.

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

kierunek skrawania: prawe i lewe

typ: 03

Liczba ostrzy Z: 3

geometria płytki: Zarys pełny, wewnętrzny

Ø zewn. D: 10,6 mm

głębokość (t): 1,159 mm

grubość płytki E: 2,34 mm

do gwintów większych/równych: M16

Opis techniczny

głębokość (t)	1,159 mm
do gwintów większych/równych	M16

grubość płytki E	2,34 mm
geometria płytki	Zarys pełny, wewnętrzny
Ø zewn. D	10,6 mm
liczba rowków wiórowych	3
Zarys pełny	tak
Seria	Frezy obiegowe
skok gwintu	2 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
typ	03
Liczba ostrzy Z	3
kierunek skrawania	prawe i lewe