

Garant**Cyfrowa głowica do wytaczania precyzyjnego HW, złącze: HW40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237602 HW40
GTIN	4045197816627
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

dokładność dosuwu 0,001 mm na \emptyset **za pomocą jednostki wskaźnikowej.** Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 2 do rozszerzenia w zakresie \emptyset od 104,9 do 134,1.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..0602..

zakres wrzecion: 50,9 - 67,1 mm

Długość użyteczna L_1 : 75 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 1

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	75 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..0602..
złącze	HW40

zakres wrzecion	50,9 - 67,1 mm
śruba mocująca płytki obracane	237606 1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe