


**Płytki 60°, HM, skok: 3,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217510 3,5
GTIN	4045197217608
Klasa artykułu	21C

Opis**wskazówka:**

Płytki 55° na zamówienie.

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

kierunek skrawania: prawe i lewe

typ: 01

Liczba ostrzy Z: 3

geometria płytki: zarys pełny, wewnętrzny

Ø zewn. D: 23 mm

głębokość (t): 2,023 mm

grubość płytki E: 4 mm

do gwintów większych/równych: M33

Opis techniczny

do gwintów większych/równych	M33
głębokość (t)	2,023 mm

grubość płytki E	4 mm
geometria płytki	zarys pełny, wewnętrzny
Ø zewn. D	23 mm
liczba rowków wiórowych	3
Zarys pełny	tak
Seria	Frezy obiegowe
skok gwintu	3,5 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
typ	01
Liczba ostrzy Z	3
kierunek skrawania	prawe i lewe