

Garant**Cyfrowa głowica do wytaczania precyzyjnego HW, złącze: HW63****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237602 HW63
GTIN	4045197816641
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

dokładność dosuwu 0,001 mm na \emptyset **za pomocą jednostki wskaźnikowej.** Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie \emptyset od 104,9 do 134,1.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..09T3..

zakres wrzecion: 86,9 - 116,1 mm

Długość użyteczna L_1 : 110 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 2

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..09T3..
zakres wrzecion	86,9 - 116,1 mm
złącze	HW63

Długość użyteczna L ₁	110 mm
śruba mocująca płytki obracane	237606 2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe