

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	CKJNR/L2525M16
zacisk	259038 17
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	32 mm
płytki podporowa	259031 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
sprężyna	259046 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	KNUX 1604.. R/L
wielk. płytki	16 mm
śruby do zacisków	259021 3
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

łapka zaciskowa Typ 17	259038 17
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 3	259044 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
sprężyna Typ 3	259046 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
płytki podporowa Typ 6	259031 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600