

Garant

Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, Ø czynna D / długość wysięgu L1: 11,5/12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Klasa artykułu	21R

Opis

Zastosowanie:

- do walcowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie
- do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych
- powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów
- mała siła skrawania.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wielk. płytki: 11

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita L_{ges}: 70 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

śruba zaciskowa: 219923

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	12 mm
śruba zaciskowa	219923
Ø czynna D	11,5 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
wielk. płytki	11
długość całkowita L _{ges}	70 mm

Liczba ostrzy Z	1
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	35 mm
liczba rowków wiórowych	1
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wew.
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Aksesoria

Śruby mocujące	219923
----------------	--------