



Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 32/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

chłodzenie wewnętrzne: tak

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: BDMT 11T308

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 4

Liczba płytek skrawających: 20

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 46 mm

Długość wysięgu L_1 : 55 mm

długość całkowita L_{ges} : 117 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	32 mm
długość całkowita L_{ges}	117 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	46 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4

Liczba płytek skrawających	20
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------