

**CCMT 09T308, Gatunek: SP4019****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Klasa artykułu	28A

Opis

CCMT 09T308 SP4019 Gatunek: SP4019

Łamacz wiórów: 73

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 440 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	UNI
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 440 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
Łamacz wiórów	73
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Gatunek	SP4019

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia