

**Garant****CC.T 120404, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 260158 HB7310

GTIN 4045197668394

Klasa artykułu 21G

**Opis**

CC.T 120404 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**Głębokość skrawania  $a_{p \text{ min.}}$  0,25 mm

Łamacz wiórów AM

Głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$  4,25 mm

Warunki skrawania ciągłe

głębokość skrawania  $a_p$  0,1 - 4 mm

promień naroża 0,4 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne 350 - 600 m/min

Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia