



Korpus KOMET®, 6×D, Ø D: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236652 40
GTIN	4047109076297
Klasa artykułu	24K

Opis

Wykonanie:

- **pewność obróbki do 6×D.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 40 - 45 mm

Długość użyteczna L_1 : 260 mm

Ø korpusu d_1 : 38,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 310 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 63 mm

Opis techniczny

pasują do koronki wiertła	40 - 45 mm
Ø korpusu d_1	38,5 mm
długość całkowita L_{ges}	310 mm
Ø D_s chwytu ABS®	63 mm
Długość użyteczna L_1	260 mm
Ø nomin. D	40

Głębokość wiercenia dla wiertła z płytkami skrawającymi do	6×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi