

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	MWLNR/L 2020K08
zatrask. kołk.	259049 2
płytk. podporowa	259031 41
wielk. płytki	8 mm
Zestawy śrub,	259023 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
łapki zaciskowej	259038 12
długość główki L ₁	28 mm
pasująca wymienna płytk. skrawająca	WN.. 0804..
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 41	259031 41
zatrask. kołek. Typ 2	259049 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 2	259023 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500