

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
długość główki L ₁	21 mm
Dźwigienka	259015 2
płytką podporowa	259031 40
śrubado dźwigni	259018 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 2525M08
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	WN.. 0804..
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytką podporowa Typ 40	259031 40
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500