

Garant

Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, Ø czynna D / długość wysięgu L1: 22/25 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218000 22/25
GTIN	4045197411846
Klasa artykułu	21R

Opis**Zastosowanie:**

- do walcowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie
- do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych
- powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów
- mała siła skrawania.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wielk. płytki: 16

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita L_{ges} : 125 mm

Ø chwytu D_s : 25 mm

śruba zaciskowa: 272530

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	125 mm
śruba zaciskowa	272530
wielk. płytki	16
Długość wysięgu L_1	25 mm
Ø czynna D	22 mm
Ø chwytu D_s	25 mm

Liczba ostrzy Z	1
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	35 mm
liczba rowków wiórowych	1
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wew.
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Aksesoria

Śruby mocujące	272530
----------------	--------