

**Korpus KOMET®, 8×D, Ø D: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236654 20
GTIN	4047109076211
Klasa artykułu	24K

Opis**Wykonanie:**

- **pewność obróbki do 8 (9)×D**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 20 - 25 mm

Długość użyteczna L_1 : 200 mm

Ø korpusu d_1 : 19 mm

długość całkowita L_{ges} : 235 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	235 mm
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna L_1	200 mm
Ø korpusu d_1	19 mm
pasują do koronki wiertła	20 - 25 mm
Ø nomin. D	20

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	8×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi