

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/08 mm kod ISO uchwytu: MWLNR/L 3232P08

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..

Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm

długość główki L₁: 32 mm

długość całkowita L: 170 mm

Zestawy śrub,: 259023 2

Opis techniczny

Zestawy śrub,	259023 2
wielk. płytki	8 mm
płytki podporowa	259031 41
Wielkość chwytu	32 mm
łapki zaciskowej	259038 12
zatrzask. kołek.	259049 2
długość główki L ₁	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
kod ISO uchwytu	MWLNR/L 3232P08
Miejsce połączenia / podziału	32×32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..

długość całkowita L	170 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestawy śrub 10 -elem.	259620
zatrask. kołk.	259600
płytki podporowa	259580
łapka zaciskowa	259560
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zatrask. kołk. Typ 2	259049 2
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 2	259023 2
płytki podporowa Typ 41	259031 41
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12