

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0604..
Wielkość chwytu	16 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
kod ISO uchwytu	PWLNRL 1616H06
długość główki L ₁	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
Dźwigienka	259015 9
śrubado dźwigni	259018 6
wielk. płytki	6 mm
płytko podporowa	259031 25
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowe Typ 25	259031 25
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500