

**CCMT 120404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 120404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Łamacz wiórów	GK
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia