

**HOLEX®****CCMT 120408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260218 HBX020
GTIN	4045197668738
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CCMT 120408 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmposuw  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,06 - 0,36 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 3,75 mm
liczba wymian	2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PM

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	Noże
Seria	Noże eco
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,