

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/11 mm kod ISO uchwytu: SDHCR/L 2525M11
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
 długość główki L₁: 21 mm
 długość całkowita L: 150 mm
 śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 3
wielk. płytki	11 mm
długość główki L ₁	21 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	25x25 mm
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 2525M11
długość całkowita L	150 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	269010
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2