

Garant**GARANT Softcut® HSI, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 8$ mm.

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych**. Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.. 1205..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
długość całkowita L _{ges}	42 mm

Ø ostrzy D _c	32 mm
gwint uchwytu M	M16
Liczba ostrzy Z	2
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219833
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP