

Garant**Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PSSNR/L 3232P15
zestaw kołków sprężystych	259047 4
wielk. płytki	15 mm
płytką podporowa	259031 37
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość główki L ₁	36 mm
Dźwigienka	259015 12
pasująca wymienna płytką skrawająca	SN.. 1506..
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytką podporowa Typ 37	259031 37
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500