

**Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082862 2
GTIN	4018754191925
Klasa artykułu	04D

Opis**Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

szerokie rowki przeznaczone zwłaszcza do miękkich materiałów (aluminium, mosiądz, VA).

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do :

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 3 mm

do śrub/sworzni: M5 - M7

Opis techniczny

typ	2
do śrub/sworzni	M5 - M7
Ø wiercenia wstępnego	3 mm