

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2020K12
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	12 mm
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytka skrawająca	259044 2 SN.. 1204..
długość główki L ₁	29 mm
Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 20
śrubado dźwigni	259018 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
płytką podporowa Typ 20	259031 20
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500