

**CCMT 120408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 120408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GK
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia