

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C1 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319106 25
GTIN	4067263237945
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	33 mm
Szerokość chwytu b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
Ø chwytu dD ₁	25 mm
h ₅	25 mm
l ₁	55 mm
b ₁	58 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI