

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C1 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 30mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319106 30
GTIN	4067263237952
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system opravek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Szerokość chwytu b ₃	17 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI