

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PSKNR/L 2525M12

pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 26 mm

długość całkowita L: 150 mm

płytki podporowa: 259031 20

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 2525M12
płytki podporowa	259031 20
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1204..
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	26 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
śrubado dźwigni	259018 2

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259230
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Wkręt do dźwigienki	259100
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
płytki podporowa Typ 20	259031 20
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2