

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 3232P15
Wielkość chwytu	32 mm
płytką podporowa	259031 37
wielk. płytki	15 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
Dźwigienka	259015 12
pasująca wymienna płytką skrawająca	SN.. 1506..
śrubado dźwigni	259018 11
zestaw kołków sprężystych	259047 4
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
Bit Precision Bit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 37	259031 37
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500