

Garant

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C2 osiowe, lewe, Ø
chwytu d1: 20mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319116 20
GTIN	4067263237983
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₁	52 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Szerokość chwytu b ₃	13 mm

l_1	55 mm
\varnothing chwytu dD_1	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
h_1	16 mm
h_5	25 mm
h_6	30 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI