


**SNMG 120404, Gatunek: CA510**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120404 CA510 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 180 - 590 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PQ
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	CA510
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 590 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia