

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 13
długość główki L ₁	34 mm
Wielkość chwytu	32 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 3232P19
wielk. płytki	19 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1906..
Dźwigienka	259015 13
płytko podporowa	259031 38
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytką podporowa Typ 38	259031 38
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
Dźwigienka Typ 13	259015 13
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500