

Garant

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe, Ø
chwytu d1: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319116 40
GTIN	4067263238010
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system opravek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
\varnothing chwytu dD_1	40 mm
Szerokość chwytu b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI